



ProSolo ODO/T

蛍光式溶存酸素・温度メーター



Soloでいこう

YSI ProSolo デジタル水質メーターは、最新型の蛍光式（光学式）溶存酸素・温度（ODO/T）プローブ、並びに 蛍光式溶存酸素・電導度・塩分・温度（ODO/CT）プローブ、そして ProOBODプローブを組み込んで使用できるように設計されています。

ProSoloは耐久性が非常に高く、使い勝手のよいディスプレイ、最新のDOテクノロジーを携え、業界でも最高クラスの溶存酸素メーターとして大変お得にお求めいただけます。

『ソロ』にはどんなメリットが？



機器本体3年保証、プローブ・ケーブル・ODOセンサー
キャップ2年保証



無攪拌で高精度ODOセンサーテクノロジー



充電式リチウムイオンバッテリーパック
内蔵で、一日フルに測定



a xylem brand

ProSolo 蛍光式溶存酸素・温度メーター



WE KNOW
D.O.

ProSolo 製品仕様

サイズ	8.3 cm x 21.6 cm x 5.6 cm; 567 g (バッテリー込)
電源	充電式リチウムイオンバッテリーパック内蔵で、機器本体を48時間まで使用可 電池充電時間は9時間(ACアダプター) 機器はACアダプター経由、またはUSBポート経由の外部電源でも電源供給可
動作温度	0~50℃
保管温度	0~45℃: 電池装着時 0~60℃: 電池非装着時
ディスプレイ	カラーLCDグラフィックディスプレイ (3.9cm x 6.5cm)
メモリー	100,000件 可能
気圧計 単位: mmHg, inHg, mbar, psi, kPa, またはatm	範囲: 375 ~ 825 mmHg 精度: 0~50℃で ±1.5 mmHg 解能: 0.1 mmHg
サイトID・データID	ユーザー定義測定地点とデータIDタグをそれぞれ100件登録 地点写真を KorDSSを通して機器に送信
校正記録	400件の詳細な校正記録の保存と閲覧、ダウンロード、印刷機能(印刷はKorDSS ソフトウェア経由で可能)
言語	日本語、英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ノルウェー 語、ポルトガル語、中国語、韓国語、タイ語
認証	CEC、CE; RoHS; IP-67; WEEE; FCC; UN パートIII、セクション38.3、リチウム イオン電池試験基準(クラス9)
保証	機器本体3年

ODO/T 製品仕様

サイズ	直径2.46 cm、ケーブル長1、4、10、20、30、50、100mをご用意
溶存酸素(蛍光式=光学式)、 単位: %空気飽和、 空気飽和ローカル、mg/L, ppm	範囲: 0 ~ 500%, 0 ~ 50 mg/L 精度: 0 ~ 200%: 読取値の±1% または 1%空気飽和、いずれか高い方 200~500%: 読取値の ±8% 0 ~ 20 mg/L: ± 0.1 mg/Lまたは読取値の 1%、いずれか高い方20 ~ 50 mg/L: 読取値の ±8%; 分解能: 0.01 mg/L・0.1%、または0.1 mg/L・1% (範囲により自動調整)
温度(サーミスタ抵抗法) 単位: °C、K	範囲: -5 ~ 70° C (DO mg/L 測定時の温度補償範囲: -5 ~ 50° C) 精度: ±0.2° C 分解能: 0.1° C (範囲により自動調整)
保証	ケーブル、プローブ、ODOセンサーキャップ2年

xylem
Let's Solve Water

ザイレム ジャパン (ワイエスアイ・ナノテック株式会社)

〒210-0023

神奈川県川崎市 川崎区 小川町14-19 浜屋八秀ビル3階

Tel: 044 222 0009 Fax: 044 222 1102

Email: ysijapan.support@xyleminc.com

Website: www.xylem-analytics.jp



© 2018 Xylem



測定器の総合商社

株式会社 佐藤商事

SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

TEL. 044-738-0622

FAX. 044-738-0623

<https://ureruzo.com>

<https://satosokuteiki.com>