



SCIENCE OF SENSING
測定器のケットです。



水分計
穀類水分計

酒米水分計 ライスタ f7

杜氏の助っ人



酒米水分計ライスタ f7

ライスタシリーズは1961年(昭和36年)の発売以来多くのモデルを経て、現在も多くの皆様にご使用いただいている小型水分計シリーズです。酒米水分計ライスタ f7は、従来器のライスタ f4と比べ、測定範囲や測定対象をさらに充実させたモデルとなりました。

従来の扱いやすさはそのままに、近年多く見られる低水分の高とう精酒米に対応できるように測定範囲の下限値を8%から7%に変更しました。また、新たに枯らし麴を測定対象に追加したことで活用の幅が広がり、酒造りの現場でお役立ていただけます。



4種の測定対象

低水分対応の酒米精米、新たに追加された酒米麴(枯らし麴)、玄米・精米と選択ボタンひとつで切り替えられます。



ユニバーサルデザイン

従来器ライスタ f4と比べ、表示部と押しボタンが見やすくなりました。ボタンは「選択」「平均」「測定」と機能別に分かれているため操作がわかり易く、誰にでも使いやすいユニバーサルデザインです。

オールインワン・セット

水分測定に必要なすべてがセットされています。サッと用意し、すぐに使うことができます。



安心のアフターサービス体制

測定器は精度確認が大切です。

ケットではご購入後も安心してご使用いただけるように、アフターサービスを行っています。

ご必要に応じて、校正証明書の発行も可能です(※オプション)。

仕様

測定対象	酒米精米、酒米麴(枯らし)、精米、玄米
測定方式	電気抵抗式
測定範囲	酒米精米:7 ~ 18%、酒米麴(枯らし):8 ~ 17% 精米:11 ~ 20%、玄米:11 ~ 20%
測定精度	乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下 (20%未満、酒米麴のみ15%未満)
表示方式	デジタル (バックライト付LCD、最小表示桁0.1%)
使用温湿度範囲	0 ~ 40℃、85%RH以下(結露なきこと)
温度補正	サーミスタによる自動温度補正
穀温補正	マイコンによる自動温度補正
電源	電池1.5V(単3)×4 (オートパワーオフ機能付)
寸法・質量	164(W)×94(D)×64.5(H)mm、0.45kg
付属品	試料皿×2、ブラシ、電池1.5V(単3)×4、 ピンセット付きスプーン、ソフトケース、取扱説明書

関連製品

小型精米器パーレスト

もち米胴割粒透視器TX-300



新搭載のDCモーターで長時間運転が可能となり、高とう精にも対応。少量で酒米の試験とう精が可能です。

目視では難しい、もち米用に開発された透視器です。酒米やうるち米の胴割れも確認できます。

(特許 第6034101号)

Kett

株式会社ケット科学研究所

sales@kett.co.jp

ケット科学

検索

https://www.kett.co.jp/

東京本社
東京都大田区南馬込1-8-1 〒143-8507
☎03-3776-1118 ☎03-3772-3001

西日本支店
大阪市東淀川区東中島4-4-10 〒533-0033
☎06-6323-4581 ☎06-6323-4585

北海道営業所
札幌市西区八軒一条西3-1-1 〒063-0841
☎011-611-9441 ☎011-631-9866

東北営業所 〒980-0802
仙台市青葉区二日町2-15 二日町鹿島ビル
☎022-215-6806 ☎022-215-6809

東海営業所 〒450-0002
名古屋市中村区名駅5-6-18 伊原ビル
☎052-551-2629 ☎052-561-5677

九州営業所
佐賀県鳥栖市東町1-1020-2 〒841-0035
☎0942-84-9011 ☎0942-84-9012

ご用命は

測定器の総合商社

SP

株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

https://ureruzo.com https://satosokuteiki.com/